



**Komplett-Angebot!**

Wie abgebildet, ohne Dekoration  
 H x B x T 2.000 x 3.068 x 436 mm, lichtgrau  
 1 Grund-, 2 Anbauregale, mit 15 Böden  
 Fachlast 100 kg

**BD526756** **945.-**

## META System-Steckregal mitwachsendes Modulsystem

Das Lagersystem

Vom einfachen Grund- und Anbauregal bis zur zweigeschossigen, vollorganisierten Regalanlage jederzeit ausbaubar.

- Mit vormontierten Ständerrahmen zum einfachen und schnellen Aufbau ohne Werkzeug durch Steckverbindungen
- Ständerrahmen aus Kastenprofilen und Tiefen-Aussteifungsblechen
- Fachböden mit 3-facher Sicherheitsabkantung, 40 mm Abkantrohöhe, Systemlochung im Raster von 50 mm für den Einsatz von Systemzubehör
- Hohe Stabilität durch Diagonalverstrebungen
- Optimale Oberflächengüte und Abriebfestigkeit, verzinkt oder verzinkt und zusätzlich mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau

### Einfacher und schneller Aufbau



vormontierte Ständerrahmen



Montage der Fachböden mit Clip-Bodenträgern

**5**  
Jahre  
Garantie

Made in  
Germany

RAL  
GÜTEZEICHEN  
Lager- und  
Brennstoffbehälter  
RAL RD 619  
BUL-REG-619Y 12/21

MPA  
GS  
garantierter  
Sicherheit

**Für Ihre Sicherheit!**

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschilderte Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen **immer** gesichert werden. Befestigungsmaterial als Zubehör direkt mitbestellen.

**Lieferumfang!**

Grundregal mit 2, Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Fachbodenanzahl gem. Angebot, Diagonalverstrebung.

**Auf einen Blick!**

Feldlast	max. 2.400 kg
Fachlast	max. 100 - 330 kg
Abdeckboden Traglast	max. 200 kg
Fachböden verstellbar im Raster von	25 mm
Gesamtbreite Grundregal	= Fachbodenbreite + 56 mm
Anbauregal	= Fachbodenbreite + 6 mm
Gesamttiefe	= Fachbodentiefe + 36 mm

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Fachböden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

>> Regal-Kennzeichnung Seite 324  
 Befestigungsmaterial Seite N526

>> Mehr Informationen zur Regalprüfung finden Sie auf Seite 307.