

Auf einen Blick!

H x B x T außen 200 x 200 x 400 mm
 Nennspannung V 230
 Frequenz 50 Hz
 Maximale Stromaufnahme 0,35 A
 Geräuschpegel 35,0 dB
 Drehzahl 2.400 U/min
 Gewicht 12 kg



Artikel-Nr.: 213181



Artikel-Nr.: 213189



Artikel-Nr.: 213198

Höhe x Tiefe mm	1.953 x 615								
Breite mm	599			893			1.193		
Fachböden	3	-	-	3	-	-	3	-	-
Lochblecheinsatz	1	-	-	1	-	-	1	-	-
Bodenauffangwanne	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Auszugswannen	-	4	6	-	4	6	-	4	6
Gewicht kg	265			343			424		
Türen									
RAL 1004 Goldgelb	BD213202	BD213210	BD213218	BD213180	BD213187	BD213195	BD213157	BD213165	BD213173
RAL 7035 Lichtgrau	BD213203	BD213211	BD213219	BD213181	BD213188	BD213196	BD213159	BD213166	BD213174
RAL 3020 Verkehrsrot	BD213204	BD213212	BD213220	BD213182	BD213189	BD213197	BD213160	BD213167	BD213175
RAL 5010 Enzianblau	BD213206	BD213213	BD213221	BD213183	BD213190	BD213198	BD213161	BD213168	BD213176
RAL 6011 Resedagrün	BD213207	BD213214	BD213222	BD213184	BD213192	BD213199	BD213162	BD213170	BD213177
RAL 9010 Reinweiß	BD213209	BD213217	BD213224	BD213186	BD213194	BD213201	BD213164	BD213172	BD213179
Silber	BD213208	BD213215	BD213223	BD213185	BD213193	BD213200	BD213163	BD213171	BD213178
	3'955.-	4'578.-	5'002.-	4'895.-	5'962.-	6'625.-	5'048.-	6'115.-	6'778.-



Artikel-Nr.: 213162



Artikel-Nr.: 213159



Artikel-Nr.: 213163

+ Direkt mitbestellen!

Entlüftungsaufsatz (UFA)

- Zum Aufstellen auf den Sicherheitsschrank
- Steckerfertig für eine einfache und schnelle Montage
- Besonders geräuscharm, ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung
- Komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker
- Anschluss-Stutzen NW 75
- ATEX-konform: C II 3/-G Ex c IIC T4

BD213130 1'092.-



Umluftfilteraufsatz (UFA)

[1] Abluftüberwachung

- Permanente, elektronische Überwachung (Überwachungselektronik EMV-geprüft durch VDE) der Abluftmenge
- Integrierte Druckdose
- Optische und akustische Alarmgebung mit potentialfreiem Schaltkontakt

[2] Filterüberwachung

- Permanente Überwachung der Filtersättigung
- 2-stufige Alarmgebung: optisch und mit potentialfreiem Schaltkontakt

[3] Montage (keine Abb.)

Einfach und sicher in nur 2 Schritten:

1. Positionierung des Umluftfilteraufsatzes auf der Schrankdecke
 2. Netzkabel einstecken
- Nutzen Sie optional den potentialfreien Schaltkontakt zur Alarmgebung

[4] Hohe Sicherheit

- 99,999 % potenzieller Kohlenwasserstoffdämpfe können bis zur Filtersättigung zurückgehalten werden

BD213131 2'462.-

